

# AN-S084 ペットボトル加湿器

 **500ml**  
ペットボトル  
使用可能



AN-S084BK

 **選べる3色!!**



AN-S084BL



AN-S084RD

**便利な 2Way タイプ!!**

車内で使う



デスク周りで使う



噴霧器の交換ができるから  
**長く使える!**



噴霧器の性能が落ちてきても別売の噴霧器で取り替えることができます。

※画像はイメージです。

■Before ■After



製品仕様

電源	DC5V(USBポート)
消費電力	1.5W
加湿方式	超音波振動式
加湿量	約 28ml/h(連続動作時間 6時間)
サイズ	約 W58×D58×H45mm
本体重量	約 50g
同梱品	加湿器本体、USB電源ケーブル 0.8m 吸水スティック ×2本、取扱説明書

※本製品を自動車内で使用する際は故障等の原因となりますので、置いたままにしないでください。※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがございますのでご了承ください。※製品画像は、実際の製品とは色あいや質感が異なる場合があります。

【使用上のご注意】

○本製品に強い力をかけたり、重い物を置かないでください。○高音多湿な場所には置かないでください。火災などの原因となる恐れがあります。○長時間、直射日光の当たる場所に置くと、変色/劣化する恐れがあります。○分解、改造は絶対にお止めください。○本製品の使用により、生じた損害、逸失利益又は第三者からのいかなる請求についても、当社では一切の責任を負えません。予めご了承ください。

株式会社 慶洋エンジニアリング

〒105-0004 東京都港区新橋6-13-1 第3長谷川ビル  
TEL:03-3431-8194 (お問い合わせ・サービス)

AN-S084BK



4 545708 003350

AN-S084BL



4 545708 003367

AN-S084RD



4 545708 003374

# AN-S085 ペットボトル加湿器



AN-S085

超音波式

加湿量28ml/h

- ◎噴霧器の交換が可能なので長く使える！
- ◎コード無しで使える充電式！（1時間の充電で30分使える）
- ◎ペットボトルやコップなどお好きなカップで使える！

噴霧器の交換ができるから  
長く使える！



噴霧器

噴霧器の性能が落ちてきても別売の噴霧器で取り替えることができます。

※画像はイメージです。

■Before ■After



## 製品仕様

電源	DC5V(USBポート)
消費電力	1.5W
充電時間	約60分
充電電池稼働時間	約30分
加湿方法	超音波振動式
加湿量	約28ml/h(連続動作時間6時間)
サイズ	約W58×D58×H45mm
本体重量	約50g
同梱品	加湿器本体、USB電源ケーブル0.8m 吸水フィルタ×2、取扱説明書

※本製品を自動車内で使用する際は故障等の原因となりますので、置いたままにしないでください。※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがございますのでご了承ください。※製品画像は、実際の製品とは色あいや質感が異なる場合があります。

### 【使用上のご注意】

○本製品に強い力をかけたり、重い物を置かないでください。○高音多湿な場所には置かないでください。火災などの原因となる恐れがあります。○長時間、直射日光の当たる場所に置くと、変色/劣化する恐れがあります。○分解、改造は絶対にお止めください。○本製品の使用により、生じた損害、逸失利益又は第三者からのいかなる請求についても、当社では一切の責任を負えません。予めご了承ください。

## 便利な 2Way タイプ！！

### 車内で使う



### デスク周りで使う



株式会社 慶洋エンジニアリング

〒105-0004 東京都港区新橋6-13-1 第3長谷川ビル  
TEL:03-3431-8194 (お問い合わせ・サービス)

AN-S085

